

CARATTERISTICHE

- Il raggio può essere ridotto fino al 25% su tutti i modelli
- Identificazione basata su colori per un facile riconoscimento
- Doppio alzo che tiene sporco e detriti fuori dalla testina
- Filtro estraibile che impedisce allo sporco di ostruire la testina
- Basso tasso di precipitazione
- Tecnologia multigetto resistente al vento
- Arco e raggio regolabili
- ▶ Precipitazione altamente uniforme
- ▶ Doppio alzo
- ▶ Uniformità di distribuzione
- ▶ Basso tasso di precipitazione

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,8 bar; 280 kPa
- Si raccomanda prefiltraggio quando si adoperano acque sporche

OPZIONI

- Richiedere il corpo Pro-Spray PRS40 per ottimizzare il funzionamento della testina a 2,8 bar; 280 kPa
- Aggiungere "HT" per specificare testine con filettatura maschio

► = Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 49

MP ROTATOR - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2

1 Modelli	2 Opzioni
MP1000-90 = 2,5 - 4,5 m di raggio, regolabile da 90° a 210°	(vuoto) = Nessuna opzione HT = Versione filettatura maschio <i>(non disponibile per l'MP 3500 e 1000-210)</i>
MP1000-210 = 2,5 - 4,5 m di raggio, regolabile da 210° a 270°	
MP1000-360 = 2,5 - 4,5 m di raggio, 360°	
MP2000-90 = 4 - 6,4 m di raggio, regolabile da 90° a 210°	
MP2000-210 = 4 - 6,4 m di raggio, regolabile da 210° a 270°	
MP2000-360 = 4 - 6,4 m di raggio, 360°	
MP3000-90 = 6,7 - 9,1 m di raggio, regolabile da 90° a 210°	
MP3000-210 = 6,7 - 9,1 m di raggio, regolabile da 210° a 270°	
MP3000-360 = 6,7 - 9,1 m di raggio, 360°	
MP3500-90 = 9,4 - 10,7 m di raggio, regolabile da 90° a 210°	
MP LCS515 = Striscia angolo sinistro, 1,5 - 4,6 m	
MP RCS515 = Striscia angolo destro, 1,5 - 4,6 m	
MP SS530 = Striscia laterale, 1,5 - 9,1 m	
MP CORNER = 2,5 - 4,5 m di raggio, regolabile da 45° a 105°	

Esempi:

MP1000-210 = 2,5 - 4,5 m di raggio, regolabile da 210° a 270°

PROS-06 - PRS40-CV - MP2000-90 = Alzo da 15 cm regolato a 2,8 bar, valvola antidrenaggio con MP 2000 90-210

MP1000 Raggio da 2,5 a 4,5 m



MP1000-90
90° a 210°



MP1000-210
da 210° a 270°



MP1000-360
360°

MP2000 Raggio da 4,0 a 6,4 m



MP2000-90
90° a 210°



MP2000-210
210° a 270°



MP2000-360
360°

MP3000 Raggio da 6,7 a 9,1 m



MP3000-90
90° a 210°



MP3000-210
210° a 270°



MP3000-360
360°

PRESTAZIONI TESTINE MULTIGETTO ROTANTI MP ROTATOR

MP1000

Raggio: 2,5 a 4,5 m

Arco regolabile e rotazione completa

● Bordeaux: 90° a 210°

● Blu chiaro: 210° a 270°

● Verde Oliva: 360°

MP2000

Raggio: 4 a 6,4 m

Arco regolabile e rotazione completa

● Nero: 90° a 210°

● Verde: 210° a 270°

● Rosso: 360°

MP3000

Raggio: 6,7 a 9,1 m

Arco regolabile e rotazione completa

● Blu: 90° a 210°

● Giallo: 210° a 270°

● Grigio: 360°

	Pressione		Raggio m	Portata		Precip. mm/ora		Raggio m	Portata		Precip. mm/ora		Raggio m	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m³/ora	l/min	■	▲		m³/ora	l/min	■	▲		m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,7	170	-	-	-	-	-	5,2	0.08	1.29	12	13	7,6	0.16	2.69	11	13
	2	200	3,7	0.04	0.64	11	13	5,5	0.09	1.44	12	13	8,2	0.17	2.88	10	12
	2,5	250	4,0	0.04	0.72	11	13	5,8	0.09	1.52	11	13	8,5	0.19	3.11	10	12
	2,8	280	4,1	0.05	0.80	11	13	6,1	0.10	1.63	11	12	9,1	0.20	3.26	10	11
	3	300	4,3	0.05	0.87	11	13	6,4	0.11	1.74	10	12	9,1	0.21	3.41	10	12
	3,5	350	4,5	0.06	0.95	11	13	6,4	0.11	1.78	11	12	9,1	0.22	3.60	11	12
	3,8	380	4,5	0.06	1.02	12	14	6,4	0.11	1.82	11	12	9,1	0.23	3.83	11	13
180° 	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0.14	2.27	11	13	7,6	0.33	5.46	11	13
	2	200	3,7	0.08	1.29	11	13	5,2	0.15	2.43	11	13	8,2	0.36	5.99	11	12
	2,5	250	4,0	0.09	1.44	11	13	5,5	0.16	2.69	11	12	8,5	0.39	6.44	11	12
	2,8	280	4,1	0.10	1.59	11	13	5,8	0.18	2.92	11	12	9,1	0.42	6.90	10	12
	3	300	4,3	0.10	1.67	11	13	6,1	0.20	3.22	11	12	9,1	0.44	7.31	11	12
	3,5	350	4,5	0.12	1.90	11	13	6,4	0.21	3.45	10	12	9,1	0.47	7.73	11	13
	3,8	380	4,5	0.12	1.93	12	13	6,4	0.22	3.60	11	12	9,1	0.49	8.07	12	14
210° 	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0.17	2.73	12	14	7,6	0.39	6.37	11	13
	2	200	3,7	0.09	1.52	12	13	5,2	0.17	2.84	11	13	8,2	0.42	6.97	11	12
	2,5	250	4,0	0.10	1.71	11	13	5,5	0.19	3.07	11	12	8,5	0.46	7.54	11	13
	2,8	280	4,1	0.11	1.86	11	13	5,8	0.20	3.26	10	12	9,1	0.49	8.03	10	12
	3	300	4,3	0.12	1.93	11	13	6,1	0.21	3.45	10	11	9,1	0.52	8.53	11	12
	3,5	350	4,5	0.13	2.16	11	13	6,4	0.23	3.71	9	11	9,1	0.55	8.98	11	13
	3,8	380	4,5	0.14	2.24	11	13	6,4	0.23	3.83	10	11	9,1	0.57	9.44	12	14
270° 	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0.20	3.30	11	13	7,6	0.50	8.30	12	13
	2	200	3,7	0.11	1.82	11	12	5,2	0.22	3.60	11	12	8,2	0.55	8.98	11	12
	2,5	250	4,0	0.12	2.01	10	12	5,5	0.24	3.90	10	12	8,5	0.59	9.66	11	12
	2,8	280	4,1	0.14	2.39	11	13	5,8	0.25	4.17	10	12	9,1	0.63	10.35	10	12
	3	300	4,3	0.15	2.54	11	13	6,1	0.27	4.43	10	11	9,1	0.66	10.95	11	12
	3,5	350	4,5	0.17	2.73	11	13	6,4	0.28	4.66	9	11	9,1	0.70	11.60	11	13
	3,8	380	4,5	0.17	2.84	11	13	6,4	0.30	4.93	10	11	9,1	0.74	12.20	12	14
360° 	1,7	170	-	-	-	-	-	4,9	0.28	4.55	11	13	7,6	0.66	10.92	11	13
	2	200	3,7	0.16	2.62	12	13	5,2	0.29	4.85	11	13	8,2	0.72	11.94	11	12
	2,5	250	4,0	0.18	2.92	11	13	5,5	0.32	5.19	10	12	8,5	0.78	12.89	11	12
	2,8	280	4,1	0.19	3.18	11	13	5,8	0.34	5.61	10	12	9,1	0.84	13.80	10	12
	3	300	4,3	0.20	3.34	11	13	6,1	0.36	5.95	10	11	9,1	0.89	14.63	11	12
	3,5	350	4,5	0.23	3.71	11	13	6,4	0.39	6.37	9	11	9,1	0.94	15.43	11	13
	3,8	380	4,5	0.23	3.83	11	13	6,4	0.40	6.59	10	11	9,1	0.98	16.18	12	14

Grassetto = La pressione ottimale per le testine MP Rotator è di 2,8 bar, 280 kPa. Questa pressione viene assicurata con l'utilizzo dell'irrigatore statico PRS40 con regolatore di pressione incorporato prearato a 2,8 bar, 280 kPa.

Funziona al meglio con PRS40



Vedere pagina 67

PRESTAZIONI TESTINE MULTIGETTO ROTANTI MP ROTATOR

● MP3500

Raggio: 9,4 a 10,7 m

Arco regolabile e rotazione completa

Nocciola: 90° a 210°

	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,7	170	10,1	0,24	3,94	9	11
	2,0	200	10,4	0,26	4,28	10	11
	2,5	250	10,4	0,28	4,58	10	12
	2,8	280	10,7	0,29	4,84	10	12
	3,0	300	10,7	0,31	5,22	11	13
	3,5	350	10,7	0,33	5,41	11	13
	3,8	380	10,7	0,34	5,68	12	14
180° 	1,7	170	10,1	0,50	8,36	10	11
	2,0	200	10,4	0,51	8,48	9	11
	2,5	250	10,4	0,60	10,03	11	13
	2,8	280	10,7	0,65	10,83	11	13
	3,0	300	10,7	0,70	11,73	12	14
	3,5	350	10,7	0,73	12,15	13	15
	3,8	380	10,7	0,75	12,41	13	15
210° 	1,7	170	10,1	0,59	9,80	10	12
	2,0	200	10,4	0,65	10,75	10	12
	2,5	250	10,4	0,70	11,66	11	13
	2,8	280	10,7	0,75	12,45	11	13
	3,0	300	10,7	0,80	13,40	12	14
	3,5	350	10,7	0,85	14,23	13	15
	3,8	380	10,7	0,90	14,91	13	16

Grassetto = La prestazione ottimale dell'ugello è indicata in grassetto.

TABELLA DI PRESTAZIONI MP ROTATOR STRISCIA

● MPLCS515: Avorio, MP striscia sinistra

● MPRCS515: Rame, MP striscia destra

● MPSS530: Marrone, MP striscia laterale

	Pressione		Raggio	Portata	Portata
	bar	kPa		m³/ora	l/min
MP Striscia sinistra 	1,7	170	1,1 x 4,2	0,04	0,67
	2,0	200	1,2 x 4,3	0,04	0,72
	2,5	250	1,4 x 4,5	0,05	0,79
	2,8	280	1,5 x 4,6	0,05	0,84
	3,0	300	1,6 x 4,7	0,06	0,87
	3,5	350	1,7 x 4,8	0,06	0,94
	3,8	380	1,8 x 4,9	0,06	0,99
MP Striscia destra 	1,7	170	1,1 x 4,2	0,04	0,67
	2,0	200	1,2 x 4,3	0,04	0,72
	2,5	250	1,4 x 4,5	0,05	0,79
	2,8	280	1,5 x 4,6	0,05	0,84
	3,0	300	1,6 x 4,7	0,05	0,87
	3,5	350	1,7 x 4,8	0,06	0,94
	3,8	380	1,8 x 4,9	0,06	0,99
MP Striscia laterale 	1,7	170	1,1 x 8,3	0,08	1,34
	2,0	200	1,2 x 8,6	0,09	1,43
	2,5	250	1,4 x 8,9	0,09	1,57
	2,8	280	1,5 x 9,1	0,10	1,66
	3,0	300	1,6 x 9,3	0,10	1,72
	3,5	350	1,7 x 9,6	0,11	1,87
	3,8	380	1,8 x 9,9	0,12	1,96

Grassetto = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto

Nota: Il raggio di copertura della striscia può essere regolato del 25%.

MP Rotator è progettato per mantenere la precipitazione invariata anche dopo la regolazione del raggio.

MP3500 Raggio da 9,4 a 10,7 m

MP3500-90
90° a 210°

MP Strisce e Angoli

MPLCS515
Striscia Angolo
Sinistro
1,5 x 4,6 mMPRCS515
Striscia Angolo
Destro
1,5 x 4,6 mMPSS530
Striscia Laterale
1,5 x 9,1 m

TABELLA PRESTAZIONI MP ROTATOR ANGOLO ACUTO

● MPCorner

Raggio: 2,0 - 4,6 m

Arco Regolabile e Fisso

Turchese

	Pressione		Raggio m	Portata m³/ora	Portata l/min
	bar	kPa			
45° 	1,7	170	--	--	--
	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,5	250	4,0	0,04	0,68
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,0	300	4,3	0,04	0,73
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90° 	3,8	380	4,5	0,05	0,81
	1,7	170	3,2	0,07	1,15
	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,5	250	4,0	0,08	1,40
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,0	300	4,3	0,09	1,57
105° 	3,5	350	4,4	0,10	1,67
	3,8	380	4,5	0,10	1,73
	1,7	170	3,2	0,08	1,34
	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,5	250	4,0	0,10	1,63
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,0	300	4,3	0,11	1,83
	3,5	350	4,4	0,12	1,94
	3,8	380	4,5	0,12	2,00

Grassetto = La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto.

Angolo acuto

**MPCORNER**

2,4 a 4,5 m

Filettatura maschio

**MP-HT**Versioni disponibili
filettatura maschio

Accessori MP

**MPTOOL**Questa pratica chiave
permette di regolare facil-
mente i modelli MP Rotator.**MPSTICK**MP Stick si aggancia su un'asta
da 1" di qualsiasi lunghezza per
regolare facilmente i modelli
MP Rotator in piedi dall'alto.

MP Rotator



MP Tool per regolazioni semplici

